

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8245.000

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8245.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

## ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア2枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グラウンドプレートが取り付けられています。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

品番	VX 8245.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル リアパネル グランドプレート マウンティングプレート 2 x システムレール (18 x 39 mm) ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
-----	---

---

寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 1,400 mm 奥行: 500 mm
-----	---

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	1,099 mm x 1,296 mm
------------------------	---------------------

---

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
--------------------	-------

---

保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
-----------	-------------------

---

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
-----------------	------------------

---

IKコード	IK10
-------	------

---

ドアの数	2
------	---

---

基材	鋼板製
----	-----

---

1パック	1 個
------	-----

---

純質量	129.5 kg
-----	----------

---

総質量	141 kg
-----	--------

---

PCF/VE (Cradle to Gate)	367.57 kg CO2 eq (Cat B)
-------------------------	--------------------------

---

# Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 1200x1400x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 PCF-declaration