

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8265.000

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/06/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8265.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

## ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア2枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グラウンドプレートが取り付けられています。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

品番	VX 8265.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル リアパネル グランドプレート マウンティングプレート 2 x システムレール (18 x 39 mm) ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	1,099 mm x 1,496 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	144.06 kg
総質量	156.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	407.86 kg CO2 eq (Cat B)

---

# Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 1200x1600x500 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 PCF-declaration