Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8265.500 TS 8連結型システム

State: 2025/12/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8265.500 - TS 8連結型システム

鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



Features

品番	TS 8265.500
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

2

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	トップパネル
	リアパネル
	アイボルト 4個
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	グランドプレート
	マウンティングプレート
	TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法:	幅: 1,200 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	1,099 mm x 1,496 mm
x高さ)	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
IKJ-F	IK09
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	145.3
総質量	159.3
EAN	4028177386679

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025