

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8410.000

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/06/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8410.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム エレクトロニクスエンクロージャー

19インチ モジュールや 19インチ スライドイン型ユニットに最適：19インチ アダプターレール (前方)、フロントフレーム、リアドア、トップパネルおよび分割型グランドプレート付き



## Features

品番	VX 8410.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm フロントフレーム：アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース付き リアドア：鋼板、2.0 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm 19インチ マウンティングレール：鋼板、2 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り トップパネルとリアドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ フロントフレーム：静電粉体塗装 グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム フロントフレーム (右ヒンジ、左側はマグネット式ロックで保持) リアドア (ドアは右ヒン、左ヒンジにも交換可能) トップパネル グラウンドプレート 19インチ マウンティングレール、フロント
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 600 mm
取り付け可能高さ、コンポーネン ト用	33 U
1パック	1 個
純質量	55.3 kg
総質量	58 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	142.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX エレクトロニクスエンクロージャー、WHD: 600x1600x600 mm、鋼板製、ヒンジ付きオープンフレーム、19インチレール付き

# Approvals

Certificates	表面
--------------	----