Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8418.000 VX25 連結型エンクロージャーシス

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8418.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム エレクトロニクスエンクロージャー

19インチ モジュールや 19インチ スライドイン型ユニットに最適:19インチ アダプターレール (前方)、フロントフレーム、リアドア、トップパネルおよび分割型グランドプレート付き







Features

品番	VX 8418.000
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	フロントフレーム:アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース
	付き
	リアドア:鋼板、2.0 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	19インチ マウンティングレール:鋼板、2 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	トップパネルとリアドア:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
	凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	フロントフレーム: 静電粉体塗装
	グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	フロントフレーム (右ヒンジ、左側はマグネット式ロックで保持)
	リアドア (ドアは右ヒン、左ヒンジにも交換可能)
	トップパネル
	グランドプレート
	19インチ マウンティングレール、フロント
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 800 mm
取り付け可能高さ、コンポーネン	33 U
ト用	
1パック	1個
純質量	59.6
総質量	63.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	155.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
EAN	4028177920224
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Certificates	表面

© Rittal 2025 3