

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/01/29 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム エレクトロニクスエンクロージャー

19インチ モジュールや 19インチ スライドイン型ユニットに最適：19インチ アダプターレール（前方）、フロントフレーム、リアドア、トップパネルおよび分割型グランドプレート付き



Features

品番	VX 8438.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm フロントフレーム：アルミ押出成形ダイキャスト、コーナーピース付き リアドア：鋼板、2.0 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm 19インチ マウンティングレール：鋼板、2 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り トップパネルとリアドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ フロントフレーム：静電粉体塗装 グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム フロントフレーム (右ヒンジ、左側はマグネット式ロックで保持) リアドア (ドアは右ヒンジ、左ヒンジにも交換可能) トップパネル グランドプレート 19インチ マウンティングレール、フロント
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用	42 U
1パック	1 個
純質量	67.7
総質量	72.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	177.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177920248
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Certificates	表面
--------------	----