

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

TS 8連結型システム

State: 2026/05/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - TS 8連結型システム IP 66/NEMA 4X

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 66、NEMA 4Xを満たします。

Features

品番	TS 8450.680
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル ボトム、密閉型 リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリ キット サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
ドアの数	1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IKコード	IK09
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)

Features

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
-----	---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
------------------------	-------------------

1パック	1 個
------	-----

純質量	121.1 kg
-----	----------

総質量	128.9 kg
-----	----------

関税率番号	94032080
-------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

製品説明	TS連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、ステンレス製、IP66 / NEMA 4x、マウンティングプレート付き、シングルドア
------	---

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV-GL
-----------	----------------------------------

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	--------------------------------