

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

TS 8連結型システム

State: 2026/02/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8450.680 - TS 8連結型システム IP 66/NEMA 4X

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304) 、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 66、NEMA 4Xを満たします。

Features

品番	TS 8450.680
材質	<p>エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm</p> <p>トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ</p> <p>ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ</p> <p>リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ</p> <p>ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm</p> <p>マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm</p>
表面	<p>エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし</p> <p>ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度400番</p> <p>マウンティングプレート：亜鉛めっき</p>

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル ボトム、密閉型 リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリー キット サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
ドアの数	1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IKコード	IK09
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス

Features

寸法 :
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm

マウンティングプレートの寸法 (幅 699 mm x 1,896 mm
x高さ)

1パック 1 個

純質量 121.1

総質量 128.9

関税率番号 94032080

EAN 4028177602526

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Approvals Bureau Veritas
C-UL

Explanations 製造者宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書