

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8451.600

## TS 8連結型システム

State: 2026/01/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8451.600 - TS 8連結型システム ステンレス

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 55



## Features

品番	TS 8451.600
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度400番 マウンティングプレート：亜鉛めつき

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル グランドプレート リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビット No.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
2 supportstrips in depth	Yes
ドアの数	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IKコード	IK09
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	1,099 mm x 1,896 mm

## Features

---

1パック	1 個
純質量	183
総質量	194.7
EAN	4028177300781
ECLASS 8.0	27180101

## Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書