## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8451.600 TS 8連結型システム

State: 2025/11/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



## TS 8451.600 - TS 8連結型システム ステンレス

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301(AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級 IP 55



#### **Features**

品番	TS 8451.600
材質	エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
	トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへ アライン仕上げ
	ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン 仕上げ
	リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘア ライン仕上げ
	グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル:表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき

© Rittal 2025

2

### Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	トップパネル
	グランドプレート
	リアパネル
	マウンティングプレート
	アイボルト 4個
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
	サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられ
	ています。 
2 supportstrips in depth	Yes
ドアの数	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
IKJ-ド	IK09
	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧め
	します。
基材	ステンレス
寸法:	幅: 1,200 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	1,099 mm x 1,896 mm
x高さ)	

© Rittal 2025

### **Features**

1パック	1個
純質量	183
総質量	194.7
EAN	4028177300781
ECLASS 8.0	27180101

# **Approvals**

Approvals	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025