

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8452.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8452.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製 ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー、高品質のステンレス 1.4301 (AISI 304) 製：エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けられています。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



Features

品番	VX 8452.000
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm

Features

表面	エンクロージャーフレームおよびグラウンドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル グラウンドプレート リアパネル マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご 使用をお勧めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)

Features

1パック	1 個
純質量	97.42 kg
総質量	100.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	310.68
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 600x2000x600 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration