### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8453.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム、ステンレス製

State: 2025/11/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 8453.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製 ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー、高品質のステンレス 1.4301 (AISI 304) 製:エンクロージャーフレームにフロントドア 2 枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。







#### **Features**

| 品番 | VX 8453.000                                |
|----|--|
| 材質 | エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5   |
|    | mm   |
|    | トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへ |
|    | アライン仕上げ                                    |
|    | ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン |
|    | 仕上げ  |
|    | リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘア |
|    | ライン仕上げ                                     |
|    | グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm    |
|    | マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm                     |
|    |  |

© Rittal 2025

#### **Features**

| 表面                        | エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし        |
|---------------------------|-------------------------------------|
|                           | ドア、トップパネルとリアパネル:表面はヘアライン仕上げ、粒度      |
|                           | 400番                                |
|                           | マウンティングプレート: 亜鉛めっき                  |
| <br>同梱品                   | エンクロージャーフレーム                        |
|                           | ドア                                  |
|                           | ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能                  |
|                           | トップパネル                              |
|                           | グランドプレート                            |
|                           | リアパネル                               |
|                           | マウンティングプレート                         |
|                           | ロック:ダブルビットNo.5/3 mm                 |
|                           | 2 x システムレール (18 x 39 mm)            |
| <br>寸法:                   | 幅: 1,200 mm                         |
|                           | 高さ: 1,800 mm                        |
|                           | 奥行: 500 mm                          |
| マウンティングプレートの寸法 (幅<br>x高さ) | 1,099 mm x 1,696 mm                 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠        | IP 55                               |
| <br>保護等級、NEMA             | NEMA 1                              |
|                           | NEMA 12                             |
| <br>型式等級、UL 50E に準拠       | タイプ1                                |
|                           | Type 12                             |
| IKコード                     | IK10                                |
| ドアの数                      | 2                                   |
|                           | 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご |
|                           | 使用をお薦めします。                          |
|                           |                                     |

© Rittal 2025

#### **Features**

| 1パック       | 1個            |
|------------|---------------|
| 純質量        | 158.98        |
| 総質量        | 171.6         |
| EAN        | 4028177920163 |
| ETIM 9     | EC000261      |
| ECLASS 8.0 | 27180101      |

## **Approvals**

| Approvals    | Bureau Veritas     |
|--------------|--------------------|
|              | DNV-GL             |
|              | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面                 |
| Explanations | CE適合宣言書            |
|              | UKCA適合宣言書          |

© Rittal 2025