

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8454.000**

**VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製**

State: 2026/02/21 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8454.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー、高品質のステンレス 1.4301 (AISI 304) 製：エンクロージャーフレームにフロントドア 1 枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

---

品番	VX 8454.000
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm

---

# Features

---

表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル グランドプレート リアパネル マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	699 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご 使用をお薦めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)

---

# Features

---

1パック	1 個
純質量	107.1 kg
総質量	109.8 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 800x1800x400 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書