

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8454.600

TS 8連結型システム

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8454.600 - TS 8連結型システム ステンレス

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級IP 55



Features

品番	TS 8454.600
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル グランドプレート リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
ドアの数	1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IKコード	IK09
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	699 mm x 1,696 mm
1パック	1 個
純質量	106.1

Features

總質量	112.9
EAN	4028177300750
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書