

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8455.600

TS 8連結型システム

State: 2025/11/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8455.600 - TS 8連結型システム ステンレス

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304) 、マウンティングプレートを含む。保護等級 IP 55



Features

| | |
|----|--|
| 品番 | TS 8455.600 |
| 材質 | エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル グラントプレート リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 |
| ドアの数 | 1 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IKコード | IK09 |
| 注記： | 材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。 |
| 基材 | ステンレス |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 500 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 699 mm x 1,696 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 109.6 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 総質量 | 115.7 |
| EAN | 4028177300743 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Approvals | Bureau Veritas UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------------------------|

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
|--------------|--------------------------------|