Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8457.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム、ステンレス製

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8457.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製 ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー、高品質のステンレス 1.4301 (AISI 304) 製:エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。







Features

品番	VX 8457.000
材質	エンクロージャーフレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5
	mm
	トップパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はへ
	アライン仕上げ
	ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン
	仕上げ
	リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘア
	ライン仕上げ
	グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm

© Rittal 2025

Features

表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート:塗装なし
	ドア、トップパネルとリアパネル:表面はヘアライン仕上げ、粒度
	400番
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	トップパネル
	グランドプレート
	リアパネル
	マウンティングプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
 寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	499 mm x 1,696 mm
x高さ)	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
 型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
IKJ-F	IK10
ドアの数	1
	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご
	使用をお薦めします。

© Rittal 2025 3

Features

1パック	1個
純質量	89.2
総質量	91.75
EAN	4028177920187
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025