

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8457.600

TS 8連結型システム

State: 2026/03/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8457.600 - TS 8連結型システム ステンレス

ステンレス製連結システムTS 8 1.4301 (AISI 304)、マウンティングプレートを含む。保護等級 IP 55



Features

品番	TS 8457.600
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレームおよびグランドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル グラウンドプレート リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
ドアの数	1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IKコード	IK09
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,696 mm
1パック	1 個
純質量	87.02 kg

Features

総質量	91.6 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	TS連結型システム、WHD: 600x1800x500 mm、ステンレス製、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
-----------	--

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	--------------------------------