

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製

State: 2026/05/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム、ステンレス製 IP 66/NEMA 4X

最高の保護等級そして欧米の規格でテストされているので、世界中での使用が可能。高品質ステンレス鋼 1.4301 (AISI 304) 製：フロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、ボトム付きエンクロージャーフレーム



Features

品番	VX 8458.000
材質	エンクロージャーフレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm トップパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グラウンドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm

Features

表面	エンクロージャーフレームおよびグラウンドプレート：塗装なし ドア、トップパネルとリアパネル：表面はヘアライン仕上げ、粒度 400番 マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル グラウンドプレート リアパネル マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) 連結部パッキン
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

Features

IKコード	IK10
ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。 連結型エンクロージャーに標準型 VX 型連結金具を使用すると、保護等級 IP66/NEMA 4X は維持されます。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	129.6 kg
総質量	143.6 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、ステンレス製、IP66 / NEMA 4x、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration