## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8486.510 TS 8連結型システム

State: 2025/11/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



### TS 8486.510 - TS 8連結型システム

鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



#### **Features**

品番	TS 8486.510
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

2

## **Features**

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	トップパネル
	リアパネル
	アイボルト 4個
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられ
	ています。 
寸法:	幅: 400 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 600 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (サイドパネルおよびグランドプレートを使用した場合)
保護等級、NEMA	NEMA 12 (サイドパネル及びグランドプレートを使用した場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
IK⊐−ド	IK09
ドアの数	1
2 supportstrips in depth	Yes
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	49.115
総質量	51.7
EAN	4028177357259
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025

# **Approvals**

Approvals	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4