Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8601.060 ベースサイド部、100 mm

State: 2025/10/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8601.060 - ベースサイド部、100 mm ベースエレメント前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

Features

品番	TS 8601.060
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、
	100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7022
同梱品	2 x ベースサイド部
	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイ
	ド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こ
	jこではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
	エンクロージャータイプ: SE
	エンクロージャータイプ: CM
	エンクロージャータイプ: TP
	エンクロージャータイプ: PC
	エンクロージャータイプ: IW
	エンクロージャータイプ: TS IT

© Rittal 2025

Features

1パック	2 個
純質量	1.798
総質量	1.997
関税率番号	94039910
EAN	4028177208650
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3