

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.085

## ベースサイド部、100 mm

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.085 - ベースサイド部、100 mm ベースエレメント前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

## Features

品番	TS 8601.085
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。このjこではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm エンクロージャータイプ: SE エンクロージャータイプ: CM エンクロージャータイプ: TP エンクロージャータイプ: PC エンクロージャータイプ: IW エンクロージャータイプ: TS IT

# Features

---

1パック	2個
純質量	2.8 kg
総質量	3.46 kg
関税率番号	94039910
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS ベースサイド部、100 mm ベースエレメント前後用、鋼板製、RAL 7035、幅: 800 mm