
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8601.450 クロスロッド

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8601.450 - クロスロッド VX、TS、VX SE、TP、PC、 IW、Blue e+ チラー用

エンクロージャーの前後に渡して、床面との隙間を138 mmにすることで安定性を高めます。





Features

品番	TS 8601.450
製品説明	安定性を高めるために、クロスロッドはエンクロージャーのベースフレームから前後に 138 mmはみ出ています。奥行きのあるエンクロージャー用に、後部を引き出し、再びねじ留めすることができます。床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けます。キャスターとレベル調整脚は、溶接されている M12 ナットに固定できます。
メリット	自立の安全性を高めます。 ハウジング奥行きに合わせることが可能。
材質	鋼板製
表面	
塗装色	RAL 7015
同梱品	1 x クロスロッド (左) 1 x クロスロッド (右)

© Rittal 2025

Features

取り付け方法	床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けます。 Blue e+ チラーの場合、クロスロッドをベース部品として使用する ことができます
注記:	十分な安定性を確保し、転倒防止対策を講じてください!
寸法:	高さ: 70 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	奥行: = 400 mm
	= 500 mm
適用奥行	400 mm
	500 mm
1パック	1個
純質量	7.483
総質量	7.66
PCF/VE (Cradle to Gate)	30.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177382633
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3