

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450 クロスロッド

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - クロスロッド VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、Blue e+ チラー用

エンクロージャーの前後に渡して、床面との隙間を138 mmにすることで安定性を高めます。



Features

品番	TS 8601.450
製品説明	安定性を高めるために、クロスロッドはエンクロージャーのベースフレームから前後に 138 mmはみ出ています。奥行きのあるエンクロージャー用に、後部を引き出し、再びねじ留めすることができます。床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けます。キャスターとレベル調整脚は、溶接されている M12 ナットに固定できます。
メリット	自立の安全性を高めます。 ハウジング奥行きに合わせることが可能。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7015
同梱品	1 x クロスロッド (左) 1 x クロスロッド (右)

Features

取り付け方法	床とエンクロージャーのねじ留めには、前後のサイド部を開けま す。 Blue e+ チラーの場合、クロスロッドをベース部品として使用する ことができます
注記：	十分な安定性を確保し、転倒防止対策を講じてください！
寸法：	高さ: 70 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP PC IW 奥行: = 400 mm = 500 mm
適用奥行	400 mm 500 mm
1パック	1 個
純質量	7.483 kg
総質量	7.66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	30.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS クロスロッド (調節可)、奥行 400/500 mm 用