

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.920

ベースエレメント、前後、100 mm

State: 2026/03/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.920 - ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板 製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用

ベースエレメントは、パネルとコーナーピース 2個で構成されています。

Features

品番	TS 8601.920
仕様	密閉型
製品説明	ベースエレメントは、トリムパネルとコーナーピース 2個で構成されています。
材質	ベース前後部：鋼板 カバーキャップ：プラスチック
表面	塗装
塗装色	RAL 7022 カバーキャップ：RAL 9005
同梱品	2 x ベースエレメント カバーキャップ 4個 取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 1,600 mm エンクロージャータイプ: SE エンクロージャータイプ: CM エンクロージャータイプ: TP エンクロージャータイプ: PC エンクロージャータイプ: IW エンクロージャータイプ: TS IT
1パック	2 個

Features

純質量	8.232 kg
総質量	8.666 kg
関税率番号	94039910
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用、RAL 7022、幅: 1600 mm