

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.050

ベースサイド部、200 mm

State: 2026/07/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.050 - ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。

Features

品番	TS 8602.050
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7022
同梱品	2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。ここではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法：	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 500 mm エンクロージャータイプ: SE エンクロージャータイプ: CM エンクロージャータイプ: TP エンクロージャータイプ: PC エンクロージャータイプ: IW エンクロージャータイプ: TS IT
1パック	2 個

Features

純質量	2.7 kg
総質量	2.716 kg
関税率番号	94039910
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用、鋼板製、RAL 7022、幅: 500 mm