



TS 8602.200 - ベースエレメント、前後、200 mm 鋼板 製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用

ベースエレメントは、パネルとコーナーピース 2個で構成されています。高さ 200 mmのベースは、内1枚が、ケーブル引き込み用に2分割されています。

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | TS 8602.200 |
| 仕様 | 密閉型 |
| 製品説明 | パネル本体にコーナーピースが2個、既に取り付けてあります。高さ200 mmのベースは、内1枚が、ケーブル引込み用に2分割されています。 |
| 材質 | ベース前後部：鋼板 カバーキャップ：プラスチック |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 7022 カバーキャップ：RAL 9005 |
| 同梱品 | 2 x ベースエレメント カバーキャップ 4個 取り付け部品を含む |
| 寸法： | 高さ: 200 mm |

Features

| | |
|------------|--|
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS: = 1,200 mm エンクロージャータイプ: SE エンクロージャータイプ: CM エンクロージャータイプ: TP エンクロージャータイプ: PC エンクロージャータイプ: IW エンクロージャータイプ: TS IT |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 10.52 kg |
| 総質量 | 11.358 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| 製品説明 | TS ベースエレメント、前後、200 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・ CM・TP・PC・IW・TE 用、RAL 7022、幅: 1200 mm |
