


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.040 仕切りパネル

State: 2026/01/30 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

TS 8609.040 - 仕切りパネル TS 用

連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。



Features

品番	TS 8609.040
製品説明	連結エンクロージャーの中間隔壁用。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
用途	仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。
材質	鋼板、1.5 mm
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 高さ: = 2,000 mm 奥行: = 400 mm
取り付け方法	外側実装面に取り付けます。 内側実装面はその他の実装に使用できます。

Features

取り付けについてのご注意	仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクリングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コンバーターを保護・目隠しすることができます。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
1パック	1 個
純質量	8.471
総質量	8.905
関税率番号	94039910
EAN	4028177208735
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
