

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.120

モジュールプレート用仕切りパネル

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.120 - モジュールプレート用仕切りパネル TS 用

コネクタ用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレート、バスバーシステムやその他機器の設置用カットアウト穴が付いています。



Features

品番	TS 8609.120
製品説明	コネクタ用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレートの取り付け、あるいは、バスバーシステムやその他の機器を通したりするためのカットアウトが施されています。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。

Features

メリット	<p>更なる可能性：取り付け穴に 16極コネクタまたは 24極コネクタ用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレート、ブランクモジュールプレートを取り付けます。</p> <p>クイックアッセンブリー：通常は一部のコネクタ用カットアウトしか使用しません。新しい仕切りパネル技術においては、これら一つ一つをカバーする必要はありません。密閉型モジュールプレートを使用します。メリット：より少ないプレート、より少ないねじ、より少ない取り付け経費。</p>
用途	仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。
材質	鋼板、2.0 mm
表面	亜鉛めっき
同梱品	固定部品およびモジュールプレート取り付け用セルフタッピングトルクスねじ M 5 x 12 mm を含む。
適用	エンクロージャータイプ: TS 高さ: = 2,000 mm 奥行: = 500 mm
取り付け方法	外側実装面に取り付けます。 内側実装面はその他の実装に使用できます。
1パック	1 個
純質量	7.224 kg
総質量	7.604 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102

Features

製品説明

TS モジュールプレート用仕切りパネル TS 用、WD: 2000x500
mm、カットアウト数: 10