

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

ドア付きコネクターカバー

State: 2026/02/10 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - ドア付きコネクターカバー VX 用

ドア付きカバーは、コネクターやその他の実装機器を保護し、隠します。

Features

品番	VX 8609.230
メリット	コネクターやその他の実装機器を保護し、目隠しするためのもの ケーブル引き込みは上からと下からを選択可能
材質	カバー：鋼板製、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	カバー ドア、ロックロッドおよびダブルビットロックインサート付き 2 x カバープレート、上下用
寸法：	幅: 202.7 mm 高さ: 1,998 mm 奥行: 599 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX 高さ: = 2,000 mm 奥行: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
保護等級、NEMA	NEMA 12 (VX、VX IT シリーズのエンクロージャーとの併用で)
1パック	1 個
純質量	48.5
総質量	50.5

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	124.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177921689
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
