## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8609.840 仕切りパネル

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



### TS 8609.840 - 仕切りパネル TS 用

連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。



#### **Features**

| 品番     | TS 8609.840  |
|--------|--|
| 製品説明   | 連結エンクロージャーの中間隔壁用。剛性や防滴性を高めるため、<br>全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対<br>称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。 |
| 用途     | 仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切<br>り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使<br>用することができます。                  |
| 材質     | 鋼板、1.5 mm  |
| 表面     | 亜鉛めっき  |
| 同梱品    | 取り付け部品を含む  |
| 適用     | エンクロージャータイプ: TS 8<br>高さ: = 1,800 mm<br>奥行: = 400 mm  |
| 取り付け方法 | 外側実装面に取り付けます。<br>内側実装面はその他の実装に使用できます。  |
|        |  |

© Rittal 2025

2

#### **Features**

| 取り付けについてのご注意            | 仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクー<br>リングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コン<br>バーターを保護・目隠しすることができます。 |
|-------------------------|---|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54   |
| 1パック                    | 1個  |
| 純質量                     | 7.447   |
| 総質量                     | 8   |
| 関税率番号                   | 94039910  |
| EAN                     | 4028177208780   |
| ETIM 9                  | EC002525  |
| ECLASS 8.0              | 27182102  |

© Rittal 2025 3