

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 透視フロントドア

State: 2025/12/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

# TS 8610.605 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



## Features

|      |  |
|------|--|
| 品番   | TS 8610.605  |
| 製品説明 | 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。  |
| 材質   | フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル<br>コーナーピース：亜鉛ダイカスト<br>透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm          |
| 表面   | 静電粉体塗装   |
| 塗装色  | フレーム：RAL 7035<br>コーナーピース：RAL 7035<br>透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005 |
| 同梱品  | 安全ガラス付き透視ドアフレーム<br>ロックングロッド、ダブルビット仕様<br>180°ヒンジ (4個)                     |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 可視面積                    | 透視窓幅: 460 mm<br>透視窓高さ: 1,840 mm                                    |
| 透視窓高さ                   | 1,840 mm   |
| 取り付けについてのご注意            | リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします                                    |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55  |
| 適用                      | エンクロージャータイプ: TS<br>TS IT<br>VX SE<br>幅: = 600 mm<br>高さ: = 2,000 mm |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 10.5   |
| 総質量                     | 12.5   |
| EAN                     | 4028177693845  |
| ETIM 9                  | EC000747   |
| ECLASS 8.0              | 27182204   |