Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 透視フロントドア

State: 2025/07/23 (Source: rital.com/jp-ja)



TS 8610.625 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



Features

TS 8610.625
鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース:亜鉛ダイカスト
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
静電粉体塗装
フレーム:RAL 7035 コーナーピース:RAL 7035 透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005
安全ガラス付き透視ドアフレーム ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個)

© Rittal 2025 2

Features

可視面積	透視窓幅: 460 mm
	透視窓高さ: 2,040 mm
透視窓高さ	2,040 mm
取り付けについてのご注意	リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要としま
	す
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: TS
	TS IT
	VX SE
	幅: = 600 mm
	高さ:=2,200 mm
1パック	1個
純質量	15.7
総質量	16.2
EAN	4028177693869
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025