

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625

透視フロントドア

State: 2026/05/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.625 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



Features

品番	TS 8610.625
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	フレーム：RAL 7035 コーナーピース：RAL 7035 透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005
同梱品	安全ガラス付き透視ドアフレーム ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個)

Features

可視面積	透視窓幅: 460 mm 透視窓高さ: 2,040 mm
透視窓高さ	2,040 mm
取り付けについてのご注意	リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT VX SE 幅: = 600 mm 高さ: = 2,200 mm
1パック	1 個
純質量	15.7 kg
総質量	16.2 kg
関税率番号	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	TS 透視フロントドア TS, TS IT, SE 用、WH: 600x2200 mm