

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680

透視フロントドア

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - 透視フロントドア TS 8用

TS 8用透視ドア、普通鋼板ドアもしくはリアパネルの代用品。



Features

品番	TS 8610.680
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035 透視ガラス板（内側からガラスマスクをプリントしてあります）： RAL 7015
同梱品	安全ガラス付き透視ドアフレーム ロックングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個) 可視面積：ドア幅からマイナス140 mm、ドア高さからマイナス 160 mm

Features

可視面積	透視窓幅: 460 mm 透視窓高さ: 1,640 mm
透視窓高さ	1,640 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: DK-TS TS 8 SE 幅: = 600 mm 高さ: = 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	11.97 kg
総質量	12.6 kg
関税率番号	76101000
ECLASS 8.0	27182204
