Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.805 ノトドア 透視フロ

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8610.805 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



Features

品番	TS 8610.805
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
	コーナーピース:亜鉛ダイカスト
	透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	フレーム:RAL 7035
	コーナーピース:RAL 7035
	透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL
	9005
同梱品	安全ガラス付き透視ドアフレーム
	ロッキングロッド、ダブルビット仕様
	180°ヒンジ (4個)

© Rittal 2025 2

Features

可視面積	透視窓幅: 660 mm
	透視窓高さ: 1,840 mm
透視窓高さ	1,840 mm
取り付けについてのご注意	リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要としま す
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: TS
	TS IT
	VX SE
	幅: = 800 mm
	高さ:=2,000 mm
1パック	1個
純質量	16
総質量	17
関税率番号	76101000
EAN	4028177693852
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025