

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885

透視フロントドア

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | TS 8610.885 |
| 製品説明 | 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。 |
| 材質 | フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | フレーム：RAL 7035 コーナーピース：RAL 7035 透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005 |
| 同梱品 | 安全ガラス付き透視ドアフレーム ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個) |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 可視面積 | 透視窓幅: 660 mm 透視窓高さ: 1,640 mm |
| 透視窓高さ | 1,640 mm |
| 取り付けについてのご注意 | リアパネルの代わりに取り付ける場合は、ロック部品を必要とします |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS TS IT VX SE 幅: = 800 mm 高さ: = 1,800 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 14.77 kg |
| 総質量 | 15.6 kg |
| 関税率番号 | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| 製品説明 | TS 透視フロントドア TS, TS IT, SE 用、WH: 800x1800 mm |