



# TS 8611.020

## クイックハンドル

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8611.020 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。



## Features

品番	TS 8611.020
仕様	ロックインサート用
製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック	ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます

# Features

---

適用エンクロージャータイプ	TS TS IT VX SE PCエンクロージャー ドア IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18 ~ 21 U AXウォール型キャビネット、3分割型
1パック	1個
純質量	0.5 kg
総質量	0.528 kg
関税率番号	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
製品説明	TS クイックハンドル TS、TS IT、SE、PC、IW用、ロックインサート用、RAL 7035