

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8611.280

## クイックハンドル

State: 2025/12/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8611.280 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、 PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。



## Features

|              |  |
|--------------|--|
| 品番           | TS 8611.280  |
| 仕様           | ASSA社仕様ロックシステム   |
| 製品説明         | ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。                |
| 材質           | 亜鉛ダイカスト  |
| 表面           | 静電粉体塗装   |
| 塗装色          | RAL 7035   |
| 取り付けについてのご注意 | TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です |
| ロック          | ロックの仕様: ASSA 長円形シリンダー錠、最大長さ 26.9 mm に対応しています           |

# Features

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| 適用エンクロージャータイプ   | TS<br>TS IT<br>VX SE<br>PCエンクロージャー ドア<br>IW<br>TS 8ステンレス<br>SE、ステンレス製<br>EL3分割型、18 ~ 21 U<br>AX ウォール型キャビネット、3分割型 |
| 1パック            | 1 個  |
| 純質量             | 0.6  |
| 総質量             | 0.628  |
| 関税率番号           | 83024110   |
| EAN             | 4028177228573  |
| E-Number Sweden | E7239674   |
| ETIM 9          | EC000327   |
| ECLASS 8.0      | 27409217   |