Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8611.290 クイックハンドル

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8611.290 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、

PC、IW用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最 大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。







Features

TS 8611.290 ロックインサートおよび南京錠用
ロックインサートおよび南京錠用
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大 限に確保できます。
亜鉛ダイカスト
静電粉体塗装
RAL 7035
TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付ける には、ハンドルアダプターが必要です
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと 押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることがで きます

© Rittal 2025

Features

適用エンクロージャータイプ	TS
	TS IT
	VX SE
	PCエンクロージャードア
	IW
	TS 8ステンレス
	SE、ステンレス製
	EL3分割型、18 ~ 21 U
	AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック	1個
純質量	0.509
総質量	0.54
関税率番号	83024110
EAN	4028177232822
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3