Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8611.340 クイックハンドル

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8611.340 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、

PC、IW用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最 大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。







Features

品番	TS 8611.340
仕様	ロックシリンダー用
製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大 限に確保できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	つや消し、クロムめっき
取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック	ロックの仕様: シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に 準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます

© Rittal 2025

Features

適用エンクロージャータイプ	TS
	TS IT
	VX SE
	PCエンクロージャー ドア
	IW
	TS 8ステンレス
	SE、ステンレス製
	EL3分割型、18 ~ 21 U
	AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック	1個
純質量	0.56
総質量	0.597
関税率番号	83024110
EAN	4028177243033
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3