

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.350

クイックハンドル

State: 2026/05/15 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.350 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。



Features

| | |
|--------------|---|
| 品番 | TS 8611.350 |
| 仕様 | ロックインサート用 |
| 製品説明 | ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。 |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 取り付けについてのご注意 | TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です |
| ロック | ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます |

Features

| | |
|---------------|---|
| 適用エンクロージャータイプ | TS TS IT VX SE PCエンクロージャー ドア IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18 ~ 21 U AXウォール型キャビネット、3分割型 |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 0.52 kg |
| 総質量 | 0.527 kg |
| 関税率番号 | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| 製品説明 | TS クイックハンドル TS、TS IT、SE、PC、IW用、ロックインサート用、RAL 9005 |