

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.360

クイックハンドル

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.360 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、 PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。



Features

品番	TS 8611.360
仕様	ロックシリンダー用
製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 9005
取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック	ロックの仕様: シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます

Features

適用エンクロージャータイプ	TS TS IT VX SE PCエンクロージャー ドア IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18 ~ 21 U AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック	1 個
純質量	0.52 kg
総質量	0.561 kg
関税率番号	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
製品説明	TS クイックハンドル TS、TS IT、SE、PC、IW用、ロックシリンダー用、RAL 9005