

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8613.300

482.6 mm (19インチ)アダプター レール

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8613.300 - 482.6 mm (19インチ)アダプターレール TS エレクトロニクスエンクロージャー背面への取り付け用

サブラックの両側の組み込み用とスライドレールの固定用。

Features

品番	TS 8613.300
製品説明	前後にサブラックを取り付ける場合やシャーシガイド TS 8613.150、TS 8613.160、TS 8613.180 を装着するのに使います。内側の取り付け面に取り付けます。外側の取り付け面はそのまま、ケーブル処理やTSシステムセクションを奥行き方向に取り付けるために使えます。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
注記：	仕様：19インチマウンティングレールとよく似ていますが、高さ方向は非対称です。TSエレクトロニクスエンクロージャーに適した製品です。
適用	エンクロージャータイプ: TS 高さ: = 2,000 mm
1パック	2 個
純質量	3.846 kg
総質量	4.045 kg
関税率番号	76042990

Features

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	TS 482.6 mm (19インチ)アダプターレール TSエレクトロニクスエ ンクロージャー背面への取り付け用、高さ: 2000 mm
