
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# VX 8617.100 システムセクション 23 x 64 mm

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 8617.100 - システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクト ボックスへの組み込みに使用します。



#### **Features**

品番	VX 8617.100
製品説明	エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実
	装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。
メリット	システム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
	全4側面にシステム穴有り
	上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージ
	ナット用の穴が加工されています
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法、VX SE	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in
	conjunction with adaptor rail for VX compatibility

© Rittal 2025

## **Features**

取り付け方法 AX	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製	幅 / 高さ 300 mm のエンクロージャー内に、底部拡張レールとの併 用で
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 300 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張 ブラケットとの併用で 幅 / 奥行 400 mm のベース内の、ベースコーナーピースに取り付け た場合
適用	エンクロージャータイプ: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	4 個
純質量	1.08
総質量	1.118
関税率番号	73269098
EAN	4028177829107
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3