

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040

透視フロントドア

State: 2026/07/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.040 - 透視フロントドア VX 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | VX 8618.040 |
| 製品説明 | 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。 |
| 材質 | フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | フレーム：RAL 7035 透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005 |
| 同梱品 | 透視フロントドア ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個) |
| IKコード | IK08 |
| 注記： | リアパネルの代わりに取り付ける場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX 幅: = 600 mm 高さ: = 2,200 mm |
| 1パック | 1 個 |

Features

| | |
|------------|-----------------------------|
| 純質量 | 14.6 kg |
| 総質量 | 15.4 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| 製品説明 | VX 透視フロントドア、WH: 600x2200 mm |

Approvals

| | |
|--------------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
| Certificates | 保護等級 |