


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.050

## 透視フロントドア

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.050 - 透視フロントドア VX 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

## Features

品番	VX 8618.050
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	フレーム：RAL 7035 透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005
同梱品	透視フロントドア ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個)
IKコード	IK08
注記：	リアパネルの代わりに取り付けの場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 800 mm 高さ: = 2,200 mm
1パック	1 個

## Features

---

純質量	16.5 kg
総質量	18 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	VX 透視フロントドア、WH: 800x2200 mm

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
Certificates	保護等級