Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8618.250
# VX クイックハンドル

State: 2026/11/01 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8618.250 - VX クイックハンドル VX、VX IT用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。







## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | VX 8618.250 |
| 仕様 | ロックシリンダー用 |
| メリット | ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます<br>はめ込み式のハンドルシステムによる簡単な取り付け |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 品番について | シリンダー錠、40mmあるいは全長 45 mm(DIN 18 252準拠)を取り付けることができます。 |
| ロック | ロックの仕様: シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます |
| 適用エンクロージャータイプ | VX<br>VX IT |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.68 kg |
| 総質量 | 0.686 kg |
| 関税率番号 | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| 製品説明 | VX クイックハンドル、ロックシリンダー用、つや消し、クロムめっき |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |