

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.822

EMC グランドプレート

State: 2026/06/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.822 - EMC グランドプレート VX 用

最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。

Features

品番	VX 8618.822
製品説明	最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	1 x ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるグランドプレート スライド式グランドプレート 1枚 EMC パッキン 2個
品番について	エンクロージャーの片側にのみ使用できます
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 1,000 mm
注記:	規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
1パック	1 個
純質量	1.5 kg
総質量	1.78 kg

Features

関税率番号

94039910

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

VX EMC グランドプレート、幅: 1000 mm