

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400

ケーブルクランプレール

State: 2026/02/25 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.400 - ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、VX ベースシステム用マウンティングレール

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

Features

品番	VX 8619.400
製品説明	ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質	スチール
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法 VX	In enclosure width 400 mm, in the base
取り付け方法 AX	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 400 mm のベース内に、スペーサーブラケットとの併用で
適用	VX ベースシステム
寸法：	長さ: 354 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX AX 幅: = 400 mm

Features

適用幅	400 mm
1パック	2 個
純質量	2 kg
総質量	2.34 kg
関税率番号	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	VX ケーブルクランプレール、幅: 400 mm