

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

ケーブルクランプレール

State: 2026/07/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、AX, VX ベースシステム用マウンティングレール

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

Features

品番	VX 8619.410
製品説明	ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質	スチール
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法 VX	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法、VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法 AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製	エンクロージャー幅 600mm 内に、内装用レールと底部拡張レールとの併用で
取り付け方法 PC	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法 IW	In enclosure width 600 mm, in the base
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 600 mm のベース内に、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	幅 600 mm のベース内に、M8 ナットとの併用で

Features

取り付け方法、AX ベース	幅 600 mm のベース内に
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム VX ベースシステム (ステンレス製)
寸法：	長さ: 554 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX SE PC IW AX CX ベースユニット CX ワンピースコンソール 幅: = 600 mm
適用幅	600 mm
1パック	2 個
純質量	2.8 kg
総質量	3.161 kg
関税率番号	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	VX ケーブルクランプレール、幅: 600 mm